


PROKERLAM SQUARE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ СЕРЕБРО, ХРОМ И ЗОЛОТО

Профили для низких толщин



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



PROKERLAM SQUARE это новое изделие, разработанное и выполненное квадратной формы для укладки керамической плитки низкой толщины: Керамогранит, Laminat, и для мозаики. Два зубца по краям позволяют клею / мастику плотно прилегать к профилю. Защищает угол, при этом создаётся высокий эстетический технико-хроматический эффект. Представляется в цветах AA – Серебристый анодированный алюминий, BC – Полированный хромированный алюминий, и BO – алюминий полированный позолотой; высотой 4,5 мм.

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО

в термоупаковке - Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 PZ - 108 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLQAA 045	4,5	5,24	14,15

АЛЮМ. ОТДЕЛКА ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ или ЗОЛОТО в термоупаковке

Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLQBC 045	4,5	8,11	21,90
PKLQBO 045	4,5	8,11	21,90

1. Выбрать PROKERLAM SQUARE соответствующей лицевой отделки. Нанести клей на место, куда будет прикладываться профиль. Прислоните и подравняйте профиль, срезающий до необходимой длины, прижимая рёбра к клею. 2. Положите керамогранит/ Laminat/ Мозаику так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. 3. Полностью заполните клеем место контакта профиля с облицовкой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах. 4. Будьте особо осторожны с внешней кромкой Prokerlam алюминиевой модели. 5. Её необходимо защищать от таких агрессивных веществ как клей и мастика, а также от полировки и от скобления.




ЦВЕТОВАЯ ГАММА



PROKERLAM JOLLY

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ СЕРЕБРО, ХРОМ И ЗОЛОТО

Профили для низких толщин



ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



PROKERLAM JOLLY это новое изделие, разработанное и выполненное закруглённой формы для укладки керамической плитки низкой толщины: Керамогранит, Laminat, и для мозаики. Два зубца по краям позволяют клею / мастику плотно прилегать к профилю. Защищает угол, при этом создаётся высокий эстетический технико-хроматический эффект. Представляется в цветах AA – Серебристый анодированный алюминий, BC – Полированный хромированный алюминий, и BO – алюминий полированный позолотой; высотой 4,5 мм.

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО в термоупаковке

Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М


Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLJAA 045	4,5	5,08	13,72

АЛЮМ. ОТДЕЛКА ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ или ЗОЛОТО в термоупаковке

Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLJBC 045	4,5	7,91	21,36
PKLJBO 045	4,5	7,91	21,36


ЦВЕТОВАЯ ГАММА




PROKERLAM LINE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ СЕРЕБРО, ХРОМ И ЗОЛОТО

Профили для низких толщин



ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО в термоупаковке

Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М


Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLLAA 045	4,5	4,11	11,10
PKLLAA 10	10	4,97	13,42
PKLLAA 125	12,5	5,40	14,58

АЛЮМ. ОТДЕЛКА ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ или ЗОЛОТО в термоупаковке

Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLLBO 045	4,5	6,88	18,58
PKLLBC 045	4,5	6,88	18,58
PKLLBC 10	10	8,50	22,95
PKLLBC 125	12,5	9,10	24,57

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



* - По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%